

Garant**Svedri za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 786070 12 |
| GTIN | 4062406773465 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ø držala | 12 mm |
| Ø svedra | 12 mm |
| celotna dolžina | 150 mm |
| Dolžina spirale | 85 mm |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Standard | ISO 5468 |
| Standard | DIN 8039 |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje |
| Držalo | cilindrično držalo |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |

