



Garnitura orodja za monterje, 59-delna v nahrbtniku za orodje, Število delov: 59



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	686016 59
GTIN	4062406773199
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe, opremljene s praktičnimi garniturami orodja, kot spremljevalec pri vaših vsakodnevni nalogah.

Obseg dobave:

Pomično merilo: 1 kos art. 410625 vel. 150

Tračni meter: 1 kos art. 462010 vel. 5

Dvostranski viličasti ključ: po 1 kos art. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgih, z okroglo glavo: 1 kos art. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630368 vel. 6 (29-delno)

Ploščati izvijač: po 1 kos art. 660701 vel. 3, 4, 7

Izvijač za profil Phillips: po 1 kos art. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinirane klešče: 1 kos art. 702995 vel. 180

Wasserpumpenzange, ind. gehärt. Backen: 1 kos art. 706145 vel. 250

Polokrogle klešče, zakrivljene: 1 kos art. 713595 vel. 200

Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725245 vel. 160

Ključavničarska kladiva: 1 kos art. 750125 vel. 300

Viličasti ključ s polžem: 1 kos art. 813961 vel. 200

Univerzalni nož: 1 kos art. 845039 vel. 160

LED žepne svetilke vklj. z baterijo: 1 kos art. 081437 vel. BLACK

Tekstilni nahrbtnik za orodje: 1 kos art. 692267 vel. 1

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Število delov	59
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm Celotna dolžina 160 mm	845039 160
Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	725245 160
Tekstil, nahrbtnik za orodje Tip 1	692267 1
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3 mm	660701 3
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713595 200
LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 18X19 mm	610950 18X19
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik Število izvijačev 9	627225 9
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 7 mm	660701 7
Pomično merilo z momentno pritrdilno ploščico Merilno območje 150 mm	410625 150

Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik29-delna Tip 6	630368 6
Tračni meter Dolžina traku 5 m	462010 5
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 1	668401 1
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 2	668401 2
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610950 8X9
Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 250 mm	706145 250
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610950 16X17
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 0	668401 0
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610950 12X13
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	702995 180
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 4 mm	660701 4
Ključavničarsko kladivo Masa brez ročaja 300 g	750125 300
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja Celotna dolžina 200 mm	813961 200