

Garant**Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij,
15xD, Sistem / Ø držala: QC/20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Celotna dolžina L: 340 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 118 mm

priporočena dolžina odrezkov: 80 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 1

Tehnični opis

Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Sistem	QC
Visokotlačna priključna cev	269207
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	118 mm
priporočena dolžina odrezkov	80 mm

Garnitura montažnih vijakov	269026 1
Celotna dolžina L	340 mm
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	15×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože