

Garant GRIDLINE

**ESD-predal, 12×20G, Predal s prednjo višino: 150mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972035 150    |
| GTIN                  | 4062406769802 |
| Razred artikla        | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

**Primerno za:**

Vsa ESD-ohišja 16G.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Tehnični opis**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Prednja višina                 | 150 mm |
| Uporabna širina v G            | 12     |
| Uporabna višina                | 125 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 12×20  |
| Uporabna globina v G           | 20     |
| Nosilnost predalov/polic       | 75 kg  |
| Uporabna širina                | 300 mm |
| Uporabna globina               | 500 mm |

|  |         |
|--|---------|
| Z zaporo proti izvlečenju predalov                       | ne      |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %   |
| elektrostatična lastnost                                 | EGB/ESD |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 12×20G  |
| Vrsta izdelka  | Predal  |