

Garant GRIDLINE

**ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali na kolesih, 12×20G,  
Višina ohišja: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

972032 500

GTIN

4062406769758

Razred artikla

9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **Za v celoti izvlečljive predale** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (kolesi za zavijanje z zavorami za kolo in vrtljivim vencem), Ø 125 mm, s **prevodno tekalno površino**, odporno proti obrabi.

**Uporaba:**

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje delovnih postaj art. 972010 – 972015 ali ESD-delovnih miz art. 972150 – 972185.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

**Tehnični opis**

Širina v G

12

Uporabna višina	425 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Izvedba	na kolesih
Širina	400 mm
Globina	650 mm
Višina	700 mm
Globina v G	20
Maksimalna nosilnost	250 kg
Uporabna površina predalov v G	12×20
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje