

Garant GRIDLINE

**ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, 12×20G, Predal s prednjo višino: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972036 75
GTIN	4062406773830
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijske prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke oz. delovne mize in ohišja s kolesi.

**Primerno za:**

Vsa ESD-ohišja 16G.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna površina predalov v G	12×20
Prednja višina	75 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna globina v G	20
Uporabna višina	50 mm
Uporabna širina v G	12

Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina	300 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Predal