

Garant GRIDLINE

ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina ohišja: 300mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972030 300
GTIN	4062406769727
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **Za v celoti izvlečljive predale** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje delovnih postaj art. 972010 – 972015 ali ESD-delovnih miz art. 972150 – 972185.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Tehnični opis

Izvedba	za individualno opremljanje
Uporabna višina	225 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Masa	9,5 kg
Globina v G	20
Višina	300 mm
Širina	400 mm
Širina v G	12
Globina	650 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje