

Garant GRIDLINE

**ESD-predal, 12×20G, Predal s prednjo višino: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972035 200
GTIN	4062406773816
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

**Primerno za:**

Vsa ESD-ohišja 16G.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna globina v G	20
Prednja višina	200 mm
Uporabna širina v G	12
Uporabna višina	175 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina	300 mm

Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Predal