



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Delovna koza/podnožje, Tip: 1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919960 1
GTIN	4031405304000
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Delovna koza iz aluminija. Brezstopenjsko nastavljanje višine 700 – 1000 mm. Zamenljiva obrabna naležna površina iz smrekovega lesa. (1000 × 60 × 25 mm). Zanesljiv zaskok s stožčastim ročajem na vsaki nastavljivi cevi. Prečna utrditev na obeh delih. Noge z nastavitvenimi vijaki za izravnavo višine. Konci nosilnih prečk z zaključnimi kopicami. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	250 kg
Nosilnost	250 kg
Območje nastavljanja višine	700 - 1000 mm
Širina osnovne ploskve	500 mm
Masa	7 kg
Globina osnovne ploskve	780 mm
Material pokrova	Smrekov les

Material talnega stojala

Aluminij

Vrsta izdelka

Delovna koza