

AEG

Udarni vijačnik, Tip: BSS18MTF12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.

- **LED-osvetlitev delovnega območja.**
- **Ročaj z mehko prevleko.**
- **Zaponka za pas.**
- **Nastavitev vrtilnega momenta v 4 stopnjah, vklj. s funkcijo AutoStop za optimalno zategovanje in sproščanje kolesnih matic.**
- **brezkrtačni motor.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Primerni nadomestni akumulator najdete pod št. 073846–073848. Osnovne garniture akumulatorjev pod št. 073844.

Tehnični opis

Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število vključenih akumulatorjev	0

Napajanje	Akumulatorska
Maksimalni vrtilni moment	785 Nm
Število udarcev	0 - 3800 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	BSS18MTF12
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Tipična uporaba	Heavy Duty
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Masa	1,65 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik