

**Garant**

**ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 kg, ESD-plošča, Tip: 1250/S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine. Neprevodno osnovno ogrodje z dvizžno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. Volumsko prevodna ESD-plošča debeline 50 mm. Panel za upravljanje ni ESD-prevoden. Delovna miza s pločevinastimi zaščitnimi ploščicami, prevodna, svetlo siva, podobna RAL 7035, možna postavitve v vrsto.

**Lakiranje:**

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Priporočilo:**

Lahka montažna dela sede in stoje.

**Napotek:**

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

**Tehnični opis**

Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	98 kg

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	720 - 1200 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Globina	750 mm
Hitrost dviganja	38 mm/s
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Širina	1250 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize