

Garant

ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 kg, ESD-plošča, Tip: 1250

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972017 1250
GTIN	4062406773588
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine. Nprevodno osnovno ogrodje z dvizžno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. Volumsko prevodna ESD-plošča debeline 50 mm. Panel za upravljanje ni ESD-prevoden. Delovna miza brez pločevinastih zaščitnih ploščic, ni možna postavitev v vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	1250 mm
------------------------	---------

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Hitrost dviganja	38 mm/s
Masa	94 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina	750 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Širina	1250 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize