



Samonivelirni križni črtni laser GLL, Tip: 2-15G



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki.

Ena vodoravna in 2 navpični 360-stopinjski laserski črti omogočajo številne nove načine uporabe za sočasno označevanje, izravnavanje in niveliranje v notranjem področju. Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor). **Zaščita IP64.** Robustna izvedba z vgrajenimi stekli in gumiranim ohišjem za uporabo v zahtevnih delovnih pogojih. Udobna, hitra in varna pritrditev s pomočjo univerzalnega držala LB 10 Professional z zelo močnimi magneti.

Zelene laserske črte za najboljšo vidnost tudi pri slabih svetlobnih razmerah.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

4x baterija art. 081561 LR6, univerzalno držalo LB 10, laserska ciljna plošča, zaščitna torba.

Tehnični opis

Višina	115 mm
Doseg	15 m
Navoj stojala	1/4 col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	GLL 2-15 G
Število vključenih baterij	4
Točnost	±0,3 mm/m
Območje niveliranja	±4 stopinj
Razred laserja	2
Masa	570 g
Dolžina	126 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Širina	63 mm
Barva laserja	zelena
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Vrsta izdelka	Križni črtni laser

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6