

HOLEX

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par,
Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094619 10 |
| GTIN | 4062406773397 |
| Razred artikla | 02H |

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in vročino HOLEX s tehnologijo pletenja 10-gauge. Stopnja zaščite pred vrezi C. Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 250 °C (največ 15 sekund).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| EN 388 | 4X31C |
| EN 407 | X2XXXX |
| Kontaktna vročina do | 250 °C |
| Nosilni material | Poliester, aramid, steklena vlakna |
| Prevleka | Nitril |

| | |
|---------------------------|---|
| Barva | oranžen/črn |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Tehnologija pletenja | 10G |
| Razred zaščite pred vrezi | C |
| Standard | EN 407 |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |