

Garant

Prevlečena garnitura rezkalnih čepov GARANT Master Steel – grobi, 5-delni, HM AlCrN, Število roto rezkarjev: 5

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547405 5
GTIN	4062406774479
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Ø držala 6 mm.

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja ob sočasnem izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

Garnitura rezkalnih HM-čepov STEEL Cut z običajnimi različicami oblik.

Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in boljše odvajanje odrezkov.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za jeklene materiale.**
- **Izjemno dolga življenjska doba.**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse jeklene materiale. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 547400 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Napotek:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Tehnični opis

Serija	GARANT Master Steel
Rezalni material	HM AlCrN
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	5
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		

Pribor

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi Tip C1225

547400 C1225

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi Tip
F1225

547400 F1225

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi Tip
A1225

547400 A1225

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi Tip
D1210

547400 D1210

Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi Tip
G1225

547400 G1225