

Garant**Garnitura premazanih roto rezkarjev GARANT Master INOX 5-delno, grobo, HM AlTiN, Število roto rezkarjev: 5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 547505 5 |
| GTIN | 4062406774486 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja ob sočasnem izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

Garnitura rezkalnih HM-čepov INOX Cut z običajnimi različicami oblik.

Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in boljše odvajanje odrezkov.

- **Dobro odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za jeklene materiale.**
- **Izjemno dolga življenjska doba.**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za vsa plemenita jekla. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 547500 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Napotek:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------------------|
| Serija | GARANT Master INOX |
| Rezalni material | HM AlTiN |
| Ø držala | 6 mm |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|--------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Premazani roto rezkarji GARANT Master INOXgroba Tip C1225 | 547500 C1225 |
| Premazani roto rezkarji GARANT Master INOXgroba Tip F1225 | 547500 F1225 |
| | 547500 A1225 |

Premazani roto rezkarji GARANT Master INOXgroba Tip
A1225

Premazani roto rezkarji GARANT Master INOXgroba Tip
G1225

547500 G1225

Premazani roto rezkarji GARANT Master INOXgroba Tip
D1210

547500 D1210