

Garant**Digitalno pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412781 150
GTIN	4062406773922
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP 67 HCT s funkcijo **Bluetooth 5.0. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Rezervni del:

Držalo za baterije art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm / cole
Število vključenih baterij	1

Standard	ISO 13385
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Serija	HCT
Odčitavanje	0,0005 col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Gumbasta baterija
Dolžina konic	40 mm
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Odčitavanje	0,01 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,02$ mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Tip SPRING	412240 SPRING