

Garant**Digitalno pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412781 200
GTIN	4062406773939
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP 67 HCT s funkcijo **Bluetooth 5.0. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Rezervni del:

Držalo za baterije art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm / col
Odčitavanje	0,0005 col
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Dolžina konic	50 mm
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Standard	ISO 13385
Tip baterij	Gumbasta baterija
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560
Serija	HCT
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Tip SPRING	412240 SPRING