

Garant**Digitalno globinsko pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418685 200
GTIN	4062406773977
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Zelo velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem**. Merilne površine so zelo fino lepane. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem Ø 1,5 mm, dolžina 5 mm. S prednastavitvijo mer.

Digitalno globinsko pomično merilo IP67 HCT s funkcijo Bluetooth 5.0. **Zelo velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem**. Merilne površine so zelo fino lepane. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem Ø 1,5 mm, dolžina 5 mm. S prednastavitvijo mer.

Izvedba **s funkcijo Bluetooth**. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 320 mm art. 418689, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	0,0005 col
Serija	HCT
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	A1
Presek merilne letve	16×3,5 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Dolžina mostička	100 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo
maksimalno merilno območje 200 mm

021220 200

DAkS-kalibriranjeKljučasto globinsko pomično merilo
maksimalno merilno območje 200 mm

021230 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Pokrov za pomično merilo Tip B

412237 B

Vijak za držalo za merilnik globine

412236