



## Križni črtni laser s samod.niveliranjem LINO, Tip: L6RS



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Razred artikla	47C

### Opis

#### Izvedba:

Robustno, ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase; zaščiteno pred prahom in brizgajočo vodo. Veččrtni laser s samodejnim niveliranjem s 3× laserskimi črtami 360°. Ena vodoravna in dve navpični laserski črti 360°. Laserske črte so tanke, ostre in razločne. Lasersko moč je mogoče nastaviti v 3 stopnjah za boljšo vidnost ali daljši čas delovanja. Samodejno niveliranje pri velikih razdaljah v nagnjenih legah. Prihranek časa zaradi enostavne namestitve pravokotnice. Stabilna pravokotnica zaradi vgrajene osnove. Enostavna in natančna poravnava laserskih črt za  $\pm 10^\circ$ . Funkcija shranjevanja osebnih nastavitvev. Zaščiteno pred prahom in brizgajočo vodo. Koncept trojnega napajanja omogoča neprekinjeno delo. Po izbiri lahko deluje z li-ionskim akumulatorjem, baterijami AA ali omrežnim napajalnikom.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

3× baterija art. 081561 LR6, laserska ciljna plošča, torba.

### Tehnični opis

Višina	110 mm
Masa	530 g
Navoj stojala	1/4 UNC col
Število vključenih baterij	3
Barva laserja	rdeč
Doseg s sprejemnikom	70 m
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Doseg	25 m
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Širina	60 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Točnost	$\pm 0,2$ mm/m
Območje niveliranja	$\pm 4$ stopinj
Globina	100 mm
Serija	LINO
Premer s sprejemnikom	140 m
Čas delovanja	25 h
Vrsta izdelka	Križni črtni laser

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6