

Garant
Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, Ø DC: 18mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	207115 18
GTIN	4045197229595
Razred artikla	11X

Tehnični opis

Število zob Z	2
Ø rezila D_c	18 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm
Ø sprostitve D_1	17,7 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	35 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,113 mm
Ø držala D_s	18 mm
Celotna dolžina L	84 mm
Dolžina rezil L_c	24 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	9 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	70 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	320 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB

