



## Naprava za predhodno nastavitvev UNO, Tip: UPCAM



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	355020 UPCAM
GTIN	4034221174659
Razred artikla	34H

### Opis

#### Izvedba:

- Velik večfunkcijski zaslon na dotik z intuitivno in preprosto upravljalno površino **Microvision**.
- Priprava za umerjanje na osnovnem držalu orodij SK50.
- Raznolike možnosti za odlaganje, med drugim za vpenjala orodij, adapterje in upravljalne elemente, kot so miška, tipkovnica in tiskalnik.
- Hitro sočasno oz. posamično nastavljanje obeh osi z mehanizmom **Release-by-Touch (X/Z)**.
- Fino nastavljanje v obeh oseh (X/Z) z vrtljivim kolescem.
- Vreteno z indeksom  $4 \times 90^\circ$  in  $3 \times 120^\circ$  ter pnevmatsko zavoro za orodja za struženje.
- Kamera z **32-kratno povečavo**.

Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.

#### Prednosti:

##### Hoffmann Group Connected

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

#### Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju v proizvodnji ali delovni pripravi.

#### Obseg dobave:

Tipkovnica, miška, tiskalnik termo nalepk z nalepkami, čistilnik rezilnih robov, zunanja kamera za upravljanje fotografij, podstavna omara (ena krilna vrata, trije predali), merilna programska oprema v vseh bistvenih jezikih, **vklučen prvi zagon in usposabljanje (1 dan)**.

**Dodatni pribor:**

Naprave za predhodno nastavitve so združljive z reducirnimi trni GARANT art. 354771; 354773; 354775; 354777 in 354779. Reducirni trni Haimer so na voljo na zahtevo.

**Napotek:**

Povezava za prenos podatkov iz naprave za predhodno nastavitve v orodni stroj s postprocesorjem je vključena. Potrebno je predhodno preverjanje združljivosti s standardnim postprocesorjem HAIMER. Če vaš stroj ni vsebovan v tem standardnem paketu, lahko pri tem nastanejo dodatni stroški.

Drugi modeli UNO (samodejno ostrenje in samodejni pogon) in serija VIO so na voljo na zahtevo.

## Tehnični opis

Celotna širina	2264 mm
Širina podnožja	1294 mm
Osnovno držalo	Ultra precizno vreteno SK50
Masa	300 kg
Merilno območje Z	400 mm
Globina	590 mm
Obremenitev vretena	30 kg
Merilno območje X	400 mm
Hitra nastavitve	pnevmatska
Druga kamera v nosilcu za objektivne	da
Celotna višina	1735 mm
Viličasti kaliber X	100 mm
Serija	Hoffmann Group Connected
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Velikost prikazovalnika	22 col
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

