



Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock, SK 40 ultra kratka, Vpenjalni Ø D1: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302303 25
GTIN	4034221062703
Razred artikla	34I

Opis

Izvedba:

Nakrčevalna glava za največjo zmogljivost odrezovanja pri kakovostnem odrezovanju (HPC). Optimizirana oblika združuje veliko togost in blaženje vibracij. S tem varuje stroj, vreteno in orodje.

- **Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock preprečuje neželjeno izvlečenje orodja.**
- **Večja zmogljivost odrezovanja zaradi večjega števila vrtljajev, večjega podajanja in večje globine rezanja.**
- **Krajši časi obdelave.**
- **Mirnejši tek in posledično boljša kakovost površine ter varovanje orodja, vretena in stroja.**
- **Z izvrtinami z navojem za centriranje z vijaki.**
- **Z izvrtinami Cool Jet z možnostjo zapiranja.**
- **Z vijakom za nastavljanje dolžine (nastavitveni hod 10 mm).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6 **z brušeno površino Safe-Lock.** Primerno za vse tipe naprav za nakrčevanje, npr. induktivne, kontaktne in naprave za nakrčevanje z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Za rezkar z brušeno površino Safe-Lock glejte VHM-rezkar. Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Napotek:

Druge nakrčevalne glave s **Safe-Lock** po ponudbi.

Tehnični opis

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Previsna dolžina A	75 mm
Zunanji \varnothing D	50 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	25 mm
\varnothing D ₂	45,5 mm
maksimalna globina vpetja L _E	58 mm
Trn za rezkarje	SK 40 ultra kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	3 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Zapora proti izvlečenju orodja	Safe-Lock h6
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava