



Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock, SK 50 kratek, Vpenjalni Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302307 16 |
| GTIN | 4034221062765 |
| Razred artikla | 34I |

Opis

Izvedba:

Nakrčevalna glava za največjo zmogljivost odrezovanja pri kakovostnem odrezovanju (HPC). Optimizirana oblika združuje veliko togost in blaženje vibracij. S tem varuje stroj, vreteno in orodje.

- **Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock preprečuje neželeno izvlečenje orodja.**
- **Večja zmogljivost odrezovanja zaradi večjega števila vrtljajev, večjega podajanja in večje globine rezanja.**
- **Krajši časi obdelave.**
- **Mirnejši tek in posledično boljša kakovost površine ter varovanje orodja, vretena in stroja.**
- **Z izvrtinami z navojem za centriranje z vijaki.**
- **Z izvrtinami Cool Jet z možnostjo zapiranja.**
- **Z vijakom za nastavljanje dolžine (nastavitveni hod 10 mm).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6 **z brušeno površino Safe-Lock**. Primerno za vse tipe naprav za nakrčevanje, npr. induktivne, kontaktne in naprave za nakrčevanje z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Za rezkar z brušeno površino Safe-Lock glejte VHM-rezkar.

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Napotek:

Druge nakrčevalne glave s **Safe-Lock** po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 80 mm |
| Izvertina za hladilni kanal | možnost zaklepanja |
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Zunanji $\varnothing D$ | 43 mm |
| $\varnothing D_2$ | 33,3 mm |
| maksimalna globina vpetja L_E | 50 mm |
| Trn za rezkarje | SK 50 kratek |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | 3 μ m |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |