



## Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 307940 8      |
| GTIN                  | 4034221166760 |
| Razred artikla        | 34I           |

### Opis

#### Izvedba:

Nakrčevalna glava za največjo zmogljivost odrezovanja pri kakovostnem odrezovanju (HPC). Optimizirana oblika združuje veliko togost in blaženje vibracij. S tem varuje stroj, vreteno in orodje.

- **Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock preprečuje neželjeno izvlečenje orodja.**
- **Večja zmogljivost odrezovanja zaradi večjega števila vrtljajev, večjega podajanja in večje globine rezanja.**
- **Krajši časi obdelave.**
- **Mirnejši tek in posledično boljša kakovost površine ter varovanje orodja, vretena in stroja.**
- **Z izvrtinami z navojem za centriranje z vijaki.**
- **Z izvrtinami Cool Jet z možnostjo zapiranja.**
- **Z vijakom za nastavljanje dolžine (nastavitveni hod 10 mm).**

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6 **z brušeno površino Safe-Lock.** Primerno za vse tipe naprav za nakrčevanje, npr. induktivne, kontaktne in naprave za nakrčevanje z vročim zrakom.

#### Dodatni pribor:

Za rezkar z brušeno površino Safe-Lock glejte VHM-rezkar.

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

#### Napotek:

Druge nakrčevalne glave s **Safe-Lock** po ponudbi.

## Tehnični opis

| Izvertina za hladilni kanal                  | možnost zaklepanja                |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji $\varnothing D$                      | 60 mm                             |
| $\varnothing D_2$                            | 21 mm                             |
| Vpenjalni $\varnothing D_1$                  | 8 mm                              |
| Previsna dolžina A                           | 85 mm                             |
| maksimalna globina vpetja $L_E$              | 36 mm                             |
| Trn za rezkarje                              | HSK-A 100 kratka                  |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69893                         |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 12164-1                       |
| Oblika                                       | A                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | 3 $\mu$ m                         |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Zapora proti izvlečenju orodja               | Safe-Lock h6                      |
| Vrsta izdelka                                | Nakrčevalna vpenjalna glava       |