

STARCKE®**Brusni trikotniki, brusni papir (A) 6 lukenj, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557636 40
GTIN	4002748777738
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir) z **veliko trdnostjo in gosto porazdelitvijo zrn**. Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (**A**).

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetne mase.

Primerno za:

Primerno za večnamenski rezalnik Bosch.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba
Zrnatost	40
Brusno sredstvo	Korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	88 mm
Dolžina	93 mm
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni papir

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		