

Garant**Delovne rokavice, par Hidrofobno usnje, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094051 10 |
| GTIN | 4062406777029 |
| Razred artikla | 01H |

Opis**Izvedba:**

Kakovostne delovne rokavice iz hidrofobnega močnega govejega usnja z zavihkom in hrbtišča iz bombaža in Canvasa ter bombažno notranjo podlogo za dodatno udobje nošenja. Hidrofobno usnje je **odbojno za vodo in olje**.

Usnjene delovne rokavice za uporabo pri mehanskih tveganjih. S **čvrstim dvojnimi šivom** in gumiranim zavihkom. **Robusten vrhnji material** zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.

Standard:

EN388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------------|
| Vsebina | 12 |
| Nosilni material | Goveje usnje |
| Material | Goveje usnje |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EN 388 | 2122X |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Področje uporabe | Heavy Duty |
| Barva | Modra/bele |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz govejega usnja |