



**Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4,
Zunanji Ø A: 250mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310505 250
GTIN	4019208526973
Razred artikla	36S

Opis

Izvedba:

- **Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200.

Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

Tehnični opis

Centrirni Ø B	200 mm
Višina s čeljustmi H ₂	122 mm
Izvertina E	76 mm
Centrirna globina C	5 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Zunanji Ø A	250 mm
Višina brez čeljusti H ₁	82 mm
4-kotnik za ključ K	12 mm
Masa	25,6 kg
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314600 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314400 250
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 250	315200 250
	314000 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave
250 mm

Garnitura čeljusti za vrтанje, 3-delna, trde za tip glave 250

315000 250