



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,
Zunanji Ø A / stožec: 200/6mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Razred artikla	36S

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.
DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55029.

Tehnični opis

Višina brez čeljusti H ₁	74,5 mm
Število stojnih vijakov	6
Masa	16,7 kg
Izvertina E	55 mm
Višina s čeljustmi H ₂	107 mm
Velikost konusa	6
Zunanji Ø A	200 mm
4-kotnik za ključ K	11 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Velikost stojnih vijakov	5/8-18
Centrirni Ø B	106,4 mm
Standard	DIN 702-2
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314000 200
Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 200	315200 200
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 200	315000 200
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
	314600 200

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave
200 mm

Garnitura čeljurnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave
200 mm

314400 200