



**Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4,
Zunanji Ø A: 200mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310505 200
GTIN	4019208526980
Razred artikla	36S

Opis

Izvedba:

- **Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200.

Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

Tehnični opis

Zunanji Ø A	200 mm
Centrirni Ø B	160 mm
Višina brez čeljusti H ₁	73,5 mm
Centrirna globina C	4 mm
Višina s čeljustmi H ₂	106 mm
Masa	15,2 kg
4-kotnik za ključ K	11 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Izvertina E	55 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 200	315200 200
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 200	315000 200
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 200 mm	314400 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314000 200
Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave
200 mm

314600 200