



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3,  
Zunanji Ø A / stožec: 160/4mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310705 160/4
GTIN	4019208525075
Razred artikla	36S

## Opis

### Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

### Uporaba:

**Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.**

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

### Standard:

**DIN 702-3.**

### Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

**Napotek:**

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.  
DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	4600 min <sup>-1</sup>
4-kotnik za ključ K	10 mm
Masa	9,5 kg
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	66 mm
Izvertina E	42 mm
Velikost stojnih vijakov	M10
Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	92 mm
Velikost konusa	4
Zunanji Ø A	160 mm
Število stojnih vijakov	3
Centrirni Ø B	63,5 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

**Pribor**

Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314000 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314600 160
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 160	315000 160

Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 160

315200 160