



## Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji Ø A / stožec: 200/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	312705 200/5
GTIN	4019208026022
Razred artikla	36S

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

#### Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Jeklo

#### Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.

1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

#### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

**Napotek:**

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

## Tehnični opis

Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	107 mm
4-kotnik za ključ K	11 mm
Število stojnih vijakov	4
Velikost konusa	5
Maksimalno število vrtljajev	4000 min <sup>-1</sup>
Zunanji Ø A	200 mm
Masa	17,2 kg
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	74,5 mm
Velikost stojnih vijakov	M10
Izvertina E	55 mm
Ø centrirnega stožca B	82,575 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

## Pribor

Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 200 mm	314700 200
Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 200	315100 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314100 200