



**Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3,  
Zunanji Ø A / stožec: 160/5mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Razred artikla	36S

## Opis

### Izvedba:

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

### Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

### Standard:

**DIN 702-3.**

### Material:

Jeklo

### Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.

1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

**Napotek:**

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	4600 min <sup>-1</sup>
Masa	9,8 kg
Izvertina E	42 mm
Velikost stojnih vijakov	M10
Zunanji Ø A	160 mm
Ø centrirnega stožca B	82,575 mm
Velikost konusa	5
Število stojnih vijakov	4
4-kotnik za ključ K	10 mm
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	66 mm
Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	92 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314100 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 160 mm	314700 160
Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 160	315100 160