



Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi, za cevi do: 2col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	815001 2
GTIN	4018754329724
Razred artikla	83A

Opis

Izvedba:

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Pri rezanju se zunanji rob avtomatsko povalja. Po rezu lahko takoj vrežemo navoj.

Tehnični opis

Širina rezalnega kolesca	19 mm
Ø rezalnega kolesca	31 mm
za zunanji Ø cevi	1/8 – 2 col
Izvertina rezalnega kolesca	9 mm
Oznaka proizvajalca	Rezalec za cevi RAPID 14000+2
Število vodilnih valjčkov	2
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54E mm

814920 54E

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm

814920 54

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm

814920 35