



Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi, za cevi do: 1.1/4col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Razred artikla	83A

Opis

Izvedba:

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Pri rezanju se zunanji rob avtomatsko povalja. Po rezu lahko takoj vrežemo navoj.

Tehnični opis

Širina rezalnega kolesca	14 mm
Oznaka proizvajalca	Rezalec za cevi RAPID 14000+2
Ø rezalnega kolesca	25 mm
za zunanji Ø cevi	1/8 – 1.1/4 col
Izvertina rezalnega kolesca	7,6 mm
Število vodilnih valjčkov	2
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do
35 mm

814920 35