



Rezalec za cevi s 3 rezalnimi kolesci za jeklene cevi, za cevi do: 1.1/4col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Razred artikla	83A

Opis

Izvedba:

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Ta rezalec za cevi omogoča delo na že položenih cevni vodih. Orodje uporabljate kot ragljo, zato za delo zadošča območje gibanja 120°.

Tehnični opis

Izvertina rezalnega kolesca	7,6 mm
za zunanji Ø cevi	1/8 – 1.1/4 col
Oznaka proizvajalca	Rezalec za cevi RAPID 14001+3
Širina rezalnega kolesca	19 mm
Ø rezalnega kolesca	25 mm
Število vodilnih valjčkov	0
Število rezalnih kolesc	3
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za \emptyset cevi do
35 mm

814920 35