

**Garant****Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,3mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122480 8,3    |
| GTIN                  | 4062406779054 |
| Razred artikla        | 11E           |

**Opis****Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122481**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122480** in **129100HE**.

**Tehnični opis**

|   |            |
|---|------------|
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>                              | 8,3 mm     |
| Dolžina utorov L <sub>c</sub>                         | 47,05 mm   |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub> | 34,6 mm    |
| Standard  | DIN 6537 K |
| Toleranca nazivnega Ø                                 | m7         |
| Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>           | 0,11 mm/v  |
| Število rezil Z                                       | 2          |
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 10 mm      |
| Celotna dolžina L                                     | 89 mm      |
| Prevleka  | TiAlSiN    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Rezalni material       | VHM              |
| Izvedba                | 4×D              |
| Kot konice             | 140 stopinj      |
| Držalo                 | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem  | da, s 25 bari    |
| Strategija odrezovanja | HSC              |
| Polstandardno          | da               |
| Barvni prstan          | rožnata          |
| Vrsta izdelka          | Spiralni svedri  |

## Uporabniški podatki

|                            | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|----------------------------|------------|----------------|------------|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | primerno   |                |            |
| Inconel                    | primerno   |                |            |
| mokro maks.                | primerno   |                |            |

## Storitve

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|