

SIMTEK simturn^{AX}**Vpenjalno držalo simturn AX Center Line, levo $\varnothing D = 4$ mm, \varnothing držala d/ \varnothing izvrtine d1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270501 12
GTIN	2050002064614
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Ekscentrična namestitev rezalnih vložkov.

Prednosti:

Vedno natančna višina konic zaradi ekscentrične namestitve.

Uporaba:

Še posebej pri zelo majhnih premerih za izstruženje.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279710 1
L ₁	70 mm
Oznaka proizvajalca	AWBS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo