

**Vpenjalno držalo simturn AX Center Line, desno $\varnothing D = 4 \text{ mm}$, $\varnothing Dg6: 16 \text{ mm}$** **Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270500 16
GTIN	2050002064485
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Ekscentrična namestitev rezalnih vložkov.

Prednosti:

Vedno natančna višina konic zaradi ekscentrične namestitve.

Uporaba:

Še posebej pri zelo majhnih premerih za izstruženje.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279710 1
L_1	75 mm
Oznaka proizvajalca	AWBV
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo