

 SIMTEK simturn AX

Vpenjalno držalo simturn AX Center Line, levo $\text{\O}D = 4 \text{ mm}$, \O držala $d/\text{\O}$ izvrtine $d1: 20\text{mm}$



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270501 20
GTIN	2050002064638
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Ekscentrična namestitev rezalnih vložkov.

Prednosti:

Vedno natančna višina konic zaradi ekscentrične namestitve.

Uporaba:

Še posebej pri zelo majhnih premerih za izstruženje.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279710 1
L_1	90 mm
Oznaka proizvajalca	AWBW
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo