

**Vpenjalno držalo simturn AX z vpenjalnim sistemom ME D = 5 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270531 20
GTIN	2050002065048
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Držala za rotirajočo uporabo po ponudbi.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

Tehnični opis

L ₁	90 mm
Vpenjalna matica	279715 1
Oznaka proizvajalca	AY7H
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo