



**Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) D = 6 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 16mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270533 16
GTIN	2050002065079
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

### Prednosti:

Vpenjalni sistem ME s polnim ovitjem omogoča optimalno natančnost in stabilnost.

### Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

## Tehnični opis

L <sub>1</sub>	75 mm
Vpenjalna matica	279715 2
Oznaka proizvajalca	AY7M
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo