



Vpenjalno držalo simturn AX D = 4 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270537 16
GTIN	2050002065154
Razred artikla	24U

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279710 1
L ₁	75 mm
Oznaka proizvajalca	AF2K
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo