



Vpenjalno držalo simturn AX D = 4 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270537 20
GTIN	2050002065161
Razred artikla	24U

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279710 1
L ₁	90 mm
Oznaka proizvajalca	AC6Y
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo