

**Nož za kopirno izstruženje simturn AX, levi, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270569 5,2
GTIN	2050002065789
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Tehnični opis

Ø D	5 mm
f	2,45 mm
maksimalna globina zarezovanja t _{maks}	0,5 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	5,2 mm
Radij R	0,2 mm
Oznaka proizvajalca	AEHNX800
Uporabna dolžina	25,4 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 25,4 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		

Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		