



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,1 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,07 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Oznaka proizvajalca	A531CBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno