

**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Razred artikla	24V

Opis**Izvedba:**

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

Radij R	0,2 mm
f	2,95 mm
z notranjim hlajenjem	ne
za izvrtine od Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,31 mm
Oznaka proizvajalca	ACXECBN8
Uporabna dolžina	25,4 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 25,4 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno