



**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: CBN8

## Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,15 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Oznaka proizvajalca	AQ5QCBN8
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno