



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	6,2 mm
Radij R	0,2 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø D	6 mm
Oznaka proizvajalca	AEWGCBN8
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno