

BENNING**Digitalne tokovne klešče, Oznaka proizvajalca: CM2-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z osvetljenim LC-prikazovalnikom. Varno merjenje enosmernega in izmeničnega toka brez odprtja tokokroga. Zajem merjena vrednost/maksimalna vrednost; relativna meritev.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Funkcija Auto-V za samodejno prepoznavanje AC/DC. Nizka vhodna impedanca (LoZ) za preprečevanje „jalovih napetosti“. Nizkopasovni filter (HFR 800 Hz) za meritve na taktnih motornih pogonih. Napetostni senzor za brezkontaktno preverjanje faz in prekinitve kabla. Pomnilnik (HOLD, MAX/MIN). Ničelna izravnava.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

Tehnični opis

Pomnilniška funkcija	HOLD
Pomnilniška funkcija	ZERO

Pomnilniška funkcija	MAX/MIN
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Osnovna točnost	0,5 %
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 600 V
Izmenični tok AC	10 mA – 400 A
Kapaciteta	1 nF – 100 mF
maksimalni zev klešč	27 mm
Frekvenca	0,01 Hz – 50 kHz
Kategorija prenapetosti	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Število vključenih baterij	2
luknjačev z držalom	0,1 mV – 600 V
Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
akustični preizkus prevodnosti	0 – 200 Ω
Napajanje	Baterijsko napajanje
Obseg prikaza	4000
Enosmerni tok DC	10 mA – 400 A
Upor	0,1 Ω – 40 M Ω
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

DAkS-kalibriranjeTokovne klešče Tip D	027060 D
KalibriranjeTokovnih klešč Tip D	027050 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------